



Spektrallampen

Out TKO 383




CdE, KE, ZnE, NaE,
NeE, HgE/1, HeE

HgE/2

TLE



Pfeile geben die Ausstrahlungsrichtung an.



x) Lichtschwerpunktstand

Maße in mm

Lampentyp	NaE, KE, ZnE, CdE, HgE/1	NeE	HeE	TLE	HgE/2
Brennstellung	stehend (senkrecht, Sockel unten) zulässig. Neigungsabweichg. $\pm 10^\circ$				
Lampensockel	P 28/AB TGL 70-11			BA 20d TGL 200-8103	
Zündung	an 220V ~ von selbst		mit Starter		an 220 V — von selbst
Anlaufzeit \leq (min)	5	—			5

Hinweis: Die Lampen dürfen nur in Verbindung mit dazugehörigen Vorschaltgeräten betrieben werden.

Untolerierte Maße sind Größtmaße